



Súprava kombinovaných plochých záhlbníkov v drevenom stojane, Veľkosť / veľkosť stopky: 1/12



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	156700 1/12
GTIN	4033591011601
Trieda položky	16C

Popis

Prevedenie:

Pozostáva z držiakov, záhlbníkov a vodiacich čapov na obrábanie najbežnejších Ø otvorov.

Použitie:

Na zahĺbenia podľa normy DIN, ako aj na stupňovité otvory alebo zahĺbenia mimo normy s príslušnou kombináciou čap/záhlbník.

Obsah:

po 1 plochom záhlbníku c. 156730: 14,5; 16,5; 18,5; 20,5; 22,5; 24,5

po 1 vodiacom cape c. 156750: 7; 7,5; 8; 8,5;

9; 9,5; 10;

10,5; 11; 11,5;

12; 13; 14; 15

po 1 držiaku c. 156720 so stopkou: Ø 12 mm

Upozornenie:

Kombinované súpravy záhlbníkov sú k dispozícii aj v prevedení HSS s voliteľnou povrchovou úpravou TIN, ako aj s naspájkovanými reznými hranami z tvrdokovu a s vymeniteľnými doštičkami ISO tvaru „T“ na vyžiadanie.

Technický opis

Rozsah zahĺbenia	14,5 - 24,5 mm
Počet rezných hrán Z	3
Rezný materiál	HSS
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Plochý záhlbník