

Garant**Rohová fréza 90°, s otvorem, Ø D / počet čepielok Z: 50/5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215101 50/5
GTIN	4062406394790
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Robustná rohová fréza s osadením lôžkami otočných rezných platničiek po viacerých stranách pre stabilné podmienky obrábania.

V kombinácii s otočnou reznou platničkou 215117 UNI sa môže používať ako **fréza s vysokou rýchlosťou posuvu**.

Použitie:

S obojstrannými platničkami s 3 reznými hranami XNEX0806.. alebo jednostrannými platničkami s 3 reznými hranami XNEX0806.. **Vysoký posuv.**

Upozornenie:

Momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 veľ. 3,8** s čepelou č. **674252 veľ. 15IP**.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	XNEX 0806..
Počet rezných hrán Z	5
Celková dĺžka L _{celk}	40 mm
Ø polohovacieho otvoru	22 mm

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Ø rezných hrán D_c	50 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	4 mm
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rhová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne Typ 1	219798 1
---	----------