

**Garant****DC.T 11T302, Typ: HB730-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260458 HB730-1
GTIN	4062406394929
Trieda položky	21G

## Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T302
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	35 - 230 m/min
Povrchová úprava	Nano-PVD
Počet výmien/rezných hrán	2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Posuv $f$	0,15 - 0,35 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,4 - 3,3 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,2 mm
Typ	HB730-1
Rezný materiál	HM

Tolerancia	M
Lamač triesok	XUM
Hlavné použitie	UNI
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie