

Garant

**Stranové štípacie kliešte na elektroniku, na materiály s obsahom železa, FW,
Celková dĺžka: 135mm**



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	726722 135
GTIN	4062406395025
Trieda položky	71B

Popis

Prevedenie:

Profesionálne strihacie kliešte s ľahkým strihom. Obe časti klieští sú presne spojené starostlivo opracovanými otvormi a brúsenými povrchmi, ktoré zabezpečujú presný strih. S otváracou pružinou a ergonomickými rukoväťami na bezpečnú a pohodlnú manipuláciu. **2-zložkový povlak rukoväti** z nevodivého materiálu. **Vhodné pre ESD.**

Materiál:

Z uhlíkovej ocele (C70), presne vyrazená a tepelne upravená s protireflexným fosfátovaním.

Technický opis

Dĺžka britov	8 mm
Šírka hlavy	13,5 mm
Celková dĺžka	135 mm
Výkon v strihu medeného drôtu do Ø	2 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Zábrus	jemná fazetka
Materiál	Uhlíková oceľ (C70)
Povrch	antireflexne fosfátované
Atribút Názov produktu	FW

s otváracou pružinou

áno

Druh produktu

rezacie kliešte