

**Garant**

**Stranové štiepacie kliešte na elektroniku, špeciálne na tvrdé drôty, KW,  
Celková dĺžka: 135mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	726762 135
GTIN	4062406395049
Trieda položky	71B

## Popis

### Prevedenie:

Profesionálne strihacie kliešte s ľahkým strihom. Obe časti klieští sú presne spojené starostlivo opracovanými otvormi a brúsenými povrchmi, ktoré zabezpečujú presný strih. S otváracou pružinou a ergonomickými rukoväťami na bezpečnú a pohodlnú manipuláciu. **2-zložkový povlak rukoväti** z nevodivého materiálu. **Vhodné pre ESD.**

### Materiál:

Z uhlíkovej ocele (C70), presne vyrazená a tepelne upravená s protireflexným fosfátovaním.

## Technický opis

Šírka hlavy	13 mm
Dĺžka britov	12 mm
Výkon v strihu medeného drôtu do Ø	1,3 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø	0,4 mm
Celková dĺžka	135 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Zábrus	bez fazety
Materiál	Uhlíková oceľ (C70)
Povrch	antireflexne fosfátované

Atribút	Názov produktu	KW
	s otváracou pružinou	áno
	Druh produktu	rezacie kliešte