

**Garant**

Špicaté kliešte na elektroniku, zúbkované čeluste s dlhými čelustami, Celková dĺžka: 155mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	727162 155
GTIN	4062406395087
Trieda položky	71B

**Popis****Prevedenie:**

Obe časti klieští sú presne spojené starostlivo opracovanými otvormi a brúsenými povrchmi. S otváracou pružinou a ergonomickými rukoväťami na bezpečnú a pohodlnú manipuláciu. **2-zložkové opláštenie rukoväti** z nevodivého materiálu, **vhodné pre ESD**.

Ploché špicaté čeluste, vnútorná strana zdrsená.

**Materiál:**

Z uhlíkovej ocele (C70), presne vyrazená a tepelne upravená s protireflexným fosfátovaním.

**Technický opis**

Celková dĺžka	155 mm
Šírka hlavy	13 mm
Dĺžka čelustí	32 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Prevedenie čelustí	ploché-špicaté, vnútorná strana ryhovaná
Rukoväť	Dvojzložkový plášť rukoväte
Materiál	Uhlíková oceľ (C70)
Povrch	antireflexne fosfátované.

s otváracou pružinou

áno

Druh produktu

Ploché zaoblené kliešte