

Garant**Ihlové kliešte na elektroniku zahnuté o 48°, Celková dĺžka: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	727182 150
GTIN	4062406395094
Trieda položky	71B

Popis**Prevedenie:**

Obe časti klieští sú presne spojené starostlivo opracovanými otvormi a brúsenými povrchmi. S otváracou pružinou a ergonomickými rukovätami na bezpečnú a pohodlnú manipuláciu. **2-zložkové opláštenie** rukoväti z nevodivého materiálu, **vhodné pre ESD**.

Oválne špicaté čeľuste, vnútorná strana zdrsnená.

Materiál:

Z uhlíkovej ocele (C70), presne vyrazená a tepelne upravená s protireflexným fosfátovaním.

Technický opis

Celková dĺžka	150 mm
Šírka hlavy	13 mm
Dĺžka čeľustí	35 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Otvorený tvar	zalomený
Prevedenie čeľustí	oválne-špicaté, vnútorná strana ryhovaná
Rukoväť	Dvojzložkový plášť rukoväte
Materiál	Uhlíková oceľ (C70)
Povrch	antireflexne fosfátované.

s otváracou pružinou

áno

Druh produktu

Ploché zaoblené kliešte