

Garant**Ploché kliešte na elektroniku, Celková dĺžka: 145mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	727142 145
GTIN	4062406395070
Trieda položky	71B

Popis**Prevedenie:**

Obe časti klieští sú presne spojené starostlivo opracovanými otvormi a brúsenými povrchmi. S otváracou pružinou a ergonomickými rukoväťami na bezpečnú a pohodlnú manipuláciu. **2-zložkové opláštenie rukoväti** z nevodivého materiálu, **vhodné pre ESD**.

Ploché čeluste, vnútorná strana zdrsená.

Materiál:

Z uhlíkovej ocele (C70), presne vyrazená a tepelne upravená s protireflexným fosfátovaním.

Technický opis

Dĺžka čelustí	20 mm
Prevedenie čelustí	vnútorná strana ryhovaná
Šírka hlavy	13 mm
Celková dĺžka	145 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Otvorený tvar	ploché, vnútorná strana ryhovaná
Rukoväť	Dvojzložkový plášť rukoväte
Materiál	Uhlíková oceľ (C70)
Povrch	antireflexne fosfátované.
s otváracou pružinou	áno

Druh produktu

Ploché kliešte