

HOLEX**Rohová fréza 90°, s otvorem, Ø D / počet čepielok Z: 40/4mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215717 40/4
GTIN	4062406394974
Trieda položky	220

Popis

Prevedenie:

Rohová fréza s nerovnakým delením pre vysokú plynulosť chodu.
Bez vnútorného chladenia.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 5,0** s čepelou č. **674252 vel. 15IP**.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	AP.. 16..
Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
Ø polohovacieho otvoru	16 mm
Počet rezných hrán Z	4
Ø rezných hrán D_c	40 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Prevedenie stopky	s otvorom

Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219812
--	--------