

**HOLEX****Rohová fréza 90°, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 20/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215803 20/3
GTIN	4062406396534
Trieda položky	220

**Popis****Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelou č. **674252 vel. 8IP**.

**Technický opis**

Vrtacie cirkulárové frézy Ø D <sub>max</sub>	38 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D <sub>min</sub>	37 mm
Ø stopky D <sub>5</sub> h6	20 mm
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 1003..
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	20 mm
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	40 mm
Uhol rampy α <sub>max</sub>	0,96 Stupeň
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Dĺžka rampy L pre α <sub>max</sub>	14,85 mm
Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	90 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø D <sub>3</sub>	17 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol nastavenia k	90 Stupeň

Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	MTC
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219814
--	--------