

HOLEX**Rohová fréza 90°, s otvorem, Ø D / počet čepielok Z: 40/6mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215853 40/6
GTIN	4062406395001
Trieda položky	220

Popis

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
Uhol rampy α_{max}	0,41 Stupeň
Počet rezných hrán Z	6
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{max}$	78 mm
\varnothing rezných hrán D_c	40 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{min}$	77 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 1003..
\varnothing polohovacieho otvoru	16 mm

Dĺžka rampy L pre α_{\max}	34,85 mm
$\varnothing D_3$	37 mm
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	MTC
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219814
--	--------