

HOLEX**Predĺženie pre závitník s HB plochou, Typ: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	338420 3
GTIN	4045197812230
Trieda položky	32H

Popis**Prevedenie:**

- **Dlhé, resp. predĺžené vyhotovenie.**
- **Predný koniec predĺženia je vyhotovený ako upínacia klieština. Pevným dotiahnutím ryhovanej upínacej matice sa zovrie upínacia klieština so závitníkom.**
- **Prenos krútiaceho momentu sa uskutočňuje cez štvorhran.**
- **Zadný koniec predĺženia zodpovedá norme DIN, takže predĺženie je možné upnúť aj v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.**

h6 stopka s plochou Weldon na montáž aj do Weldon/zmršťovacích alebo hydraulických rozperných upínacích puzdier.

Použitie:

Na rezanie závitov na neprístupných miestach, ako napr. na hlboko ležiacich výrezoch, výstupkoch, rušivých hranách na zariadeniach, extrémne hlboko ležiacich vnútorných závitoch alebo priamo na stenách odliatku.

Upozornenie:

Alternatívne upínacie klieštiny so šesťhranom na upevnenie závitníka sú k dispozícii na požiadanie.

Technický opis

Predĺženie L ₂	60 mm
pre Ø stopky závit d ₂	4,5 mm
Predĺženie K ₂	4,9 mm
pre menovitý Ø závit d ₁ DIN 374/376	M6
pre menovitý Ø závit d ₁ DIN 371	M4

Predĺženie L ₃	130 mm
Predĺženie Ø D ₃	6 mm
Druh produktu	Predĺženie