

HOLEX**Predĺženie pre závitník s HB plochou, Typ: 6L****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	338420 6L
GTIN	4045197812292
Trieda položky	32H

Popis**Prevedenie:**

- **Dlhé, resp. predĺžené vyhotovenie.**
- **Predný koniec predĺženia je vyhotovený ako upínacia klieština. Pevným dotiahnutím ryhovanej upínacej matice sa zovrie upínacia klieština so závitníkom.**
- **Prenos krútiaceho momentu sa uskutočňuje cez štvorhran.**
- **Zadný koniec predĺženia zodpovedá norme DIN, takže predĺženie je možné upnúť aj v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.**

h6 stopka s plochou Weldon na montáž aj do Weldon/zmršťovacích alebo hydraulických rozperných upínacích puzdier.

Použitie:

Na rezanie závitov na neprístupných miestach, ako napr. na hlboko ležiacich výrezoch, výstupkoch, rušivých hranách na zariadeniach, extrémne hlboko ležiacich vnútorných závitoch alebo priamo na stenách odliatku.

Upozornenie:

Alternatívne upínacie klieštiny so šesťhranom na upevnenie závitníka sú k dispozícii na požiadanie.

Technický opis

Predĺženie $\varnothing D_3$	8 mm
Predĺženie L_3	230 mm
Predĺženie L_2	80 mm
pre \varnothing stopky závitú d_2	8 mm
Predĺženie K_2	6,2 mm

pre menovitý Ø závitu d_1 DIN 371	M8
pre menovitý Ø závitu d_1 DIN 374/376	M11
Druh produktu	Predĺženie