

Garant**Strojný závitník HSS-E-PM, nitridovaný + vaporizovaný, M: M20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132420 M20
GTIN	4045197071613
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:**

Silný lámač triesok. Vodiaca časť s mazacími drážkami, ale bez trieskových drážok.

Výhoda:

Obzvlášť stabilný, optimálne samonavádzanie a žiadne dodatočné rezanie pri spätnom chode.

Technický opis

Ø otvoru pod závit	17,5 mm
Ø závit	20 mm
Počet rezných hrán Z	3
Stúpanie závitov	2,5 mm
Počet napínacích drážok	3
Norma	DIN 376
Ø stopky D _s	16 mm
Celková dĺžka L	140 mm
Ø stopka štvorhranu	12 mm
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Rezný materiál	HSS E PM
Hĺbka závit	40 mm

Druh závitu	M
Veľkosť závitu	M20
Povrchová úprava	nitridovaný + vaporizovaný
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	až 2×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	ružová
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hybridy	vhodný		
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	6	S
Inconel	vhodný	2	S
MMC	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		