

**HOLEX****Predĺženie pre závitník s HB plochou, Typ: 7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	338420 7
GTIN	4045197812407
Trieda položky	32H

**Popis****Prevedenie:**

- **Dlhé, resp. predĺžené vyhotovenie.**
- **Predný koniec predĺženia je vyhotovený ako upínacia klieština. Pevným dotiahnutím ryhovanej upínacej matice sa zovrie upínacia klieština so závitníkom.**
- **Prenos krútiaceho momentu sa uskutočňuje cez štvorhran.**
- **Zadný koniec predĺženia zodpovedá norme DIN, takže predĺženie je možné upnúť aj v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.**

h6 stopka s plochou Weldon na montáž aj do Weldon/zmršťovacích alebo hydraulických rozperných upínacích puzdier.

**Použitie:**

Na rezanie závitov na neprístupných miestach, ako napr. na hlboko ležiacich výrezoch, výstupkoch, rušivých hranách na zariadeniach, extrémne hlboko ležiacich vnútorných závitoch alebo priamo na stenách odliatku.

**Upozornenie:**

Alternatívne upínacie klieštiny so šesťhranom na upevnenie závitníka sú k dispozícii na požiadanie.

**Technický opis**

pre $\varnothing$ stopky závitú $d_2$	9 mm
Predĺženie $K_2$	8 mm
pre menovitý $\varnothing$ závitú $d_1$ DIN 374/376	M12
Predĺženie $L_2$	60 mm
Predĺženie $\varnothing D_3$	10 mm

pre menovitý Ø závitu $d_1$ DIN 371	M9
Predĺženie $L_3$	130 mm
Druh produktu	Predĺženie