

**Mazací tuk LINOMAX plus, Hmotnosť: 500g****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	313190 500
GTIN	2050002053021
Trieda položky	30N

**Popis****Prevedenie:**

Polosyntetické vysokovýkonné mazivo na pravidelné mazanie ručných a motorových upínacích puzdier. Vysoká príľnavosť a odolnosť voči vode umožňujú pri pravidelnom používaní konštantné upínacie sily. Špeciálne mazivo príľne k sústružníckemu skľučovadlu aj počas rotácie.

**Poznámka::**

Hustota 1,33 g/cm<sup>3</sup>.  
Trieda konzistencie 2.  
Koeficient trenia 0,09.  
Skladovateľnosť 3 roky.

**Rozsah balenia:**

Tuková kartuša 500 g.

**Upozornenie:**

**Dodržiavajte rozmery tlakovej maznice!** Rozmery kartuše: Ø 55 mm x 237 mm.

**Technický opis**

Tvar	pasta
Teplota Rozsah použitia	-25 - 120 °C
Bod vzplanutia	174 °C
Farba	běžová
Druh produktu	Mazivo

