

**Garant**

**Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný Torx® orx Plus® Ø d = 8 mm, TiN, Profil Torx Plus®: IP15mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 293015 IP15   |
| GTIN             | 4062406396589 |
| Trieda položky   | 29L           |

## Popis

**Prevedenie:**

S povrchovou úpravou TiN.

**Použitie:**

Na výrobu profilov **v jednom pracovnom kroku.**

**Vhodné pre:**

Držiak pre profilový trň č. 293020 – 293079.

**Upozornenie:**

- **Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.**
- **Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.**

## Technický opis

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Ø predvrtania                   | 2,7 mm            |
| Torx® Závratov Vonkajší priemer | 3,3 mm            |
| Rezný materiál                  | HSS               |
| L                               | 3 mm              |
| Tolerancia                      | 0,005 až +0,02 mm |
| Profil                          | Torx Plus®        |
| L <sub>1</sub>                  | 18 mm             |

|                  |   |
|------------------|---|
| Ø d              | 8 mm  |
| Povrchová úprava | TiN   |
| Druh produktu    | Drážkové nástroje a nástroje<br>na obrážanie profilov |