

**Garant**

**Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný Torx® orx Plus® Ø d = 12 mm, TiN,  
Profil Torx Plus®: IP6mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	293017 IP6
GTIN	4062406396725
Trieda položky	29L

**Popis****Prevedenie:**

S povrchovou úpravou TiN.

**Použitie:**

Na výrobu profilov **v jednom pracovnom kroku.**

**Vhodné pre:**

Držiak pre profilový trň č. 293020 – 293079.

**Upozornenie:**

- **Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.**
- **Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.**

**Technický opis**

Ø predvrtania	1,5 mm
Rezný materiál	HSS
Torx® Závratov Vonkajší priemer	1,7 mm
L	1,7 mm
Tolerancia	0,01 až +0,02 mm
Profil	Torx Plus®
L <sub>1</sub>	25 mm

Ø d	12 mm
Povrchová úprava	TiN
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov