

Garant

**Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný Torx® orx Plus® Ø d = 12 mm, TiN,
Profil Torx Plus®: IP20mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	293017 IP20
GTIN	4062406396763
Trieda položky	29L

Popis**Prevedenie:**

S povrchovou úpravou TiN.

Použitie:

Na výrobu profilov **v jednom pracovnom kroku.**

Vhodné pre:

Držiak pre profilový trň č. 293020 – 293079.

Upozornenie:

- **Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.**
- **Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.**

Technický opis

Rezný materiál	HSS
Torx® Závratov Vonkajší priemer	3,8 mm
L	3,5 mm
Ø predvrtania	3,2 mm
Tolerancia	0,005 až +0,02 mm
Profil	Torx Plus®
L ₁	25 mm

Ø d	12 mm
Povrchová úprava	TiN
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov