

**Garant****Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260707 16/12
GTIN	4062406396824
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Funkčná šírka L <sub>4</sub>	20 mm
Držiak ISO-kód	SSSCR/L 1616H12
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	18 mm
vhodná otočná rezná platnička	SC.. 1204..
Veľkosť stopky	16 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Podložka	269005 9
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 20
Veľkosť doštičiek	12 mm
Skrutka pre podložku	269013 5
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 20

269028 20

Podložka Typ 9

269005 9

Skrutka pre podložku Typ 5

269013 5