

Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/12mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260706 16/12
GTIN	4062406396817
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	18 mm
vhodná otočná rezná platnička	SC.. 1204..
Podložka	269005 9
Funkčná šírka L ₄	20 mm
Veľkosť stopky	16 mm
Skrutka pre podložku	269013 5
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 20
Veľkosť doštičiek	12 mm
Držiak ISO-kód	SSSCR/L 1616H12
Celková dĺžka L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Podložka Typ 9

269005 9

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 20

269028 20

Skrutka pre podložku Typ 5

269013 5