

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261308 25/11
GTIN	4062406396831
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť doštičiek	11 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Veľkosť stopky	25 mm
Dĺžka hlavy L ₁	22,9 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Funkčná šírka L ₄	32 mm
Držiak ISO-kód	SVHCR/L 2525M11
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22

269028 22