

Garant**TK drážkovacia fréza, TiAlN, Ø DC × LC h11 × e8: 25,5X5mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	208024 25,5X5
GTIN	4062406397111
Trieda položky	11X

Popis

Prevedenie:

S novou vysokoúčinnou povrchovou úpravou pre maximálnu životnosť. Rezanie po obvode, krížové ozubenie. Bočné plochy sú podbrúsené

Upozornenie:

Vhodné na frézovanie drážok kotúčových pružín podľa DIN6888.

f_z pre $a_p = 0,1 \times D$.

Následný produkt pre č. 208025.

Technický opis

Posuv f_z v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
pre kotúčové pružiny DIN 6888	5,0×10,0 mm
Ø vôle D_1	7,5 mm
Ø rezných hrán D_c	25,5 mm
Typ	N
Ø stopky D_s	10 mm
Počet zubov Z	10
Celková dĺžka L	63 mm
Dĺžka britov L_c	5 mm
Povrchová úprava	TiAlN

Rezný materiál	VHM
Norma	DIN 850 D/F
Frézovací profil	křížové brity
Tolerancia menovitého Ø	e8
Smer podávania	horizontálny
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Vnútorne chladenie	nie
Tolerancia stopky	h6
Rohový uhol úkosu	90 Stupeň
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Drážkovacia fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	70	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	67	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	65	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	63	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	60	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	40	M
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		