

Garant**TK drážkovacia fréza, TiAlN, Ø DC × LC h11 × e8: 10,5X3mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	208024 10,5X3
GTIN	4062406397029
Trieda položky	11X

Popis

Prevedenie:

S novou vysokoúčinnou povrchovou úpravou pre maximálnu životnosť. Rezanie po obvode, krížové ozubenie. Bočné plochy sú podbrúsené

Upozornenie:

Vhodné na frézovanie drážok kotúčových pružín podľa DIN6888.

f_z pre $a_p = 0,1 \times D$.

Následný produkt pre č. 208025.

Technický opis

pre kotúčové pružiny DIN 6888	3,0×3,7 mm
Ø rezných hrán D_c	10,5 mm
Posuv f_z v oceli < 900 N/mm ²	0,025 mm
Počet zubov Z	6
Ø stopky D_s	6 mm
Celková dĺžka L	50 mm
Typ	N
Ø vôle D_1	4,2 mm
Dĺžka britov L_c	3 mm
Povrchová úprava	TiAlN

Rezný materiál	VHM
Norma	DIN 850 D/F
Frézovací profil	křížové brity
Tolerancia menovitého Ø	e8
Smer podávania	horizontálny
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Vnútorne chladenie	nie
Tolerancia stopky	h6
Rohový uhol úkosu	90 Stupeň
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Drážkovacia fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	70	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	67	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	65	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	63	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	60	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	40	M
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		