

Garant**TK hrubovacia a dokončovacia fréza na T-drážk, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 21X9mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	208027 21X9
GTIN	4062406397265
Trieda položky	11X

Popis**Prevedenie:**

S novou vysokoúčinnou povrchovou úpravou pre maximálnu životnosť. Bočné plochy sú podbrúsené, takže sa nemôžu zaseknúť v obrobní. S hrubovacím a dokončovacím profilom.

Upozornenie:

Na frézovanie T-drážok podľa DIN 650.

Postupujte s 50 % až do plného záberu f_z .

Následný produkt pre č. 208034.

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	21 mm
pre T-drážky DIN 650	12 mm
Šírka rohového skosenia pri 45°	0,2 mm
Ø stopky D_s	12 mm
Typ	NF
Počet zubov Z	6
Celková dĺžka L	74 mm
Posuv f_z v oceli < 900 N/mm ²	0,034 mm
Ø vôle D_1	10 mm
Dĺžka britov L_c	9 mm

Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM
Norma	DIN 851
Frézovací profil	křížové brity
Tolerancia menovitého Ø	d11
Uhol sklonu zubov	10 Stupeň
Smer podávania	horizontálny
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Vnútorne chladenie	nie
Tolerancia stopky	h6
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Drážkovacia fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	105	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	90	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	90	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	60	P
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		