

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261112 16/11
GTIN	4062406398019
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	31,4 mm
Výška upínania L ₂	15 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Uhol nastavenia k	142 Stupeň
Odsadenie stredu L ₃	2 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Držiak ISO-kód	E16R SVJBR/L 11
Šírka hrdla L ₄	9,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1103..
Veľkosť doštičiek	11 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	22 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorňé chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
---	----------