

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261112 25/16
GTIN	4062406398033
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	E25S SVJBR/L 16
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Dĺžka hlavy L ₁	44 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	28 mm
Výška upínania L ₂	24 mm
Šírka hrdla L ₄	16,5 mm
Veľkosť doštičiek	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1604..
Celková dĺžka L	250 mm
Uhol nastavenia k	142 Stupeň
Odsadenie stredu L ₃	4,6 mm
Ø stopky D _s	25 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorňé chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 8	269028 8
---	----------