

**Garant****Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261113 16/11
GTIN	4062406398040
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Šírka hrdla L <sub>4</sub>	9,5 mm
Držiak ISO-kód	E16R SVJBR/L 11
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	2 mm
vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1103..
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	22 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	15 mm
Uhol nastavenia k	142 Stupeň
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	31,4 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorňé chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

---

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
---	----------