

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261113 20/11
GTIN	4062406398057
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1103..
Uhol nastavenia k	142 Stupeň
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	24 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Odsadenie stredu L_3	2 mm
Držiak ISO-kód	E20S SVJBR/L 11
Veľkosť doštičiek	11 mm
Celková dĺžka L	250 mm
Dĺžka hlavy L_1	38 mm
Výška upínania L_2	19 mm
Šírka hrdla L_4	11 mm
Ø stopky D_s	20 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorňé chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
---	----------