

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261113 25/16
GTIN	4062406398064
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť doštičiek	16 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Šírka hrdla L ₄	16,5 mm
Celková dĺžka L	250 mm
Dĺžka hlavy L ₁	44 mm
Držiak ISO-kód	E25S SVJBR/L 16
vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1604..
Uhol nastavenia k	142 Stupeň
Odsadenie stredu L ₃	4,6 mm
Výška upínania L ₂	24 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	28 mm
Ø stopky D _s	25 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	8×D
Rezný materiál	HM
Vnútorňé chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 8	269028 8
---	----------