

**Garant****Súprava ručných závitníkov, ľavý závit, bez povlaku, M-LH: M4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130460 M4
GTIN	4062406397999
Trieda položky	11G

**Popis****Prevedenie:**

3-dielna súprava, **pozostáva z predrezávacieho, priebežného a dokončovacieho závitníka.**

**Použitie:**

Pre metrické ľavé závitky podľa DIN13.

**Technický opis**

Stúpanie závitov	0,7 mm
Celková dĺžka L	45 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	4,5 mm
Veľkosť závit	M4
Ø stopka štvorhranu	3,4 mm
Počet napínacích drážok	3
Počet rezných hrán Z	3
Ø otvoru pod závit	3,3 mm
Druh závit	M-LH
Ø závit	4 mm
Rezný materiál	HSS

Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Hĺbka závitú	12 mm
Norma	DIN 352
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	A
Forma nábehu	D
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3×D pri slepom otvore
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Ručný závitník
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný		
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		

suché

podmienene vhodný