



## Pneumatická pásová brúska Dynafile®, Typ: 15302



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079551 15302
GTIN	616026153028
Trieda položky	03R

### Popis

#### Prevedenie:

Mnohostranne použiteľné zariadenia s **nastaviteľným vedením brúsneho pásu, presným priamym chodom** a vymeniteľným **kontaktným ramenom** pre spracovanie kontaktným kolieskom alebo prítlačnou plochou. Kompozitný kryt brúsneho pásu umožňuje **rýchlu a jednoduchú výmenu brúsneho pásu**. **Chladienie brúsneho pásu** odvádzaním vzduchu predlžuje životnosť brúsnych pásov. Nastaviteľná rukoväť. **Dynafile® III, výkonná 520-wattová brúska** pre vysoký úber, **súprava na obrábanie povrchov, nastaviteľná brúsna hlava** s dodatočnou podpornou rukoväťou. Rozmery brúsneho pásu 6, 13, 19, 25 × 457 mm.

#### Použitie:

Na brúsenie, odihľovanie, prekryvanie, dokončovanie a leštenie, ideálne aj na flexibilné obrábanie ťažko dostupných miest.

#### Rozsah balenia:

Vrátane potrebných mazníc.

#### Upozornenie:

Ďalšie vyhotovenia kontaktných ramien pre Dynafile® od č. 079559 je možné dodať na požiadanie alebo sú dostupné v našom online obchode.

### Technický opis

Výstupný výkon	522 W
Pracovná hlučnosť	87 dB(A)
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Šírka pásu	6; 13; 19; 25 mm
Označenie výrobcu	Súprava Dynaflex III
maximálna potreba vzduchu	906 l/min
maximálne otáčky	20000 min <sup>-1</sup>
Dĺžka pásu	457 mm
Hmotnosť	1,1 kg
Modelový rad	Dynaflex III
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Pripojovací závit	NPT
Balenie	Pepravný kufrík
Druh produktu	Pásová brúska

## Príslušenstvo

Kontaktné rameno pre Dynaflex® III Typ 15350	079561 15350
Kontaktné rameno pre Dynaflex® III Typ 15357	079561 15357
Kontaktné rameno pre Dynaflex® III Typ 15321	079561 15321