



## Excentrická úpinka s ozubenou podložkou, Závit M: M10



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370008 M10
GTIN	4046368875849
Trieda položky	37M

### Popis

#### Prevedenie:

- Nízke nároky na priestor, preto málo rušivých kontúr.
- Upínanie obrobkov akéhokoľvek tvaru.

Upínací kotúč z ocele kalenej po cementovaní s ocelovou excentrickou skrutkou.

#### Rozsah balenia:

Oceľová skrutka 1 ks, upínací kotúč 1 ks.

#### Upozornenie:

Úpinka M 10 vyžaduje šesťhranný uhlový skrutkovač s veľ. 7!

### Technický opis

Upínacia sila	9 kN
Dĺžka závitu L	20 mm
Dráha výstredníka S <sub>1</sub>	1,6 mm
Rozmer A	10,2 mm
maximálny ťahovací moment	28 Nm

Výška disku H	9,6 mm
Vnútorný šesťhranný disk SW <sub>1</sub>	7 mm
Závit M	M10
Disk pazúra Ø D <sub>1</sub>	20,6 mm
Druh produktu	Upínacia svorka s excentrom