



Excentrická úpinka s ozubenou podložkou, Závit M: M12



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 370008 M12 |
| GTIN | 4046368875887 |
| Trieda položky | 37M |

Popis

Prevedenie:

- Nízke nároky na priestor, preto málo rušivých kontúr.
- Upínanie obrobkov akéhokoľvek tvaru.

Upínací kotúč z ocele kalenej po cementovaní s oceľovou excentrickou skrutkou.

Rozsah balenia:

Oceľová skrutka 1 ks, upínací kotúč 1 ks.

Upozornenie:

Úpinka M 10 vyžaduje šesťhranný uhlový skrutkovač s veľ. 7!

Technický opis

| | |
|----------------------------------|--------|
| Upínacia sila | 18 kN |
| Výška disku H | 9,6 mm |
| maximálny ťahovací moment | 88 Nm |
| Závit M | M12 |
| Dráha výstredníka S ₁ | 2 mm |

| | |
|--|-----------------------------|
| Vnútorný šesthranný disk SW ₁ | 8 mm |
| Rozmer A | 12,7 mm |
| Dĺžka závitu L | 25 mm |
| Disk pazúra Ø D ₁ | 25,4 mm |
| Druh produktu | Upínacia svorka s excentrom |