



Excentrická úpinka s ozubenou podložkou, Závit M: M16



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370008 M16
GTIN	4046368875924
Trieda položky	37M

Popis

Prevedenie:

- Nízke nároky na priestor, preto málo rušivých kontúr.
- Upínanie obrobkov akéhokoľvek tvaru.

Upínací kotúč z ocele kalenej po cementovaní s ocelovou excentrickou skrutkou.

Rozsah balenia:

Oceľová skrutka 1 ks, upínací kotúč 1 ks.

Upozornenie:

Úpinka M 10 vyžaduje šesťhranný uhlový skrutkovač s veľ. 7!

Technický opis

maximálny ťahovací moment	88 Nm
Dráha výstredníka S_1	2,5 mm
Výška disku H	12,7 mm
Upínacia sila	27 kN
Rozmer A	15 mm

Závit M	M16
Vnútorný šesťhranný disk SW ₁	12 mm
Dĺžka závitú L	27 mm
Disk pazúra Ø D ₁	30,1 mm
Druh produktu	Upínacia svorka s excentrom