




Upínacia svorka s excentrom, Menovitý rozmer T-drážky: 8mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370009 8
GTIN	4046368509225
Trieda položky	37M

Popis

Prevedenie:

- Nízke nároky na priestor, preto málo rušivých kontúr.
- Upínanie obrobkov akéhokoľvek tvaru.
- Šesťhranný mosadzný kotúč s ocelovou excentrickou skrutkou.
- Upevnenie v T-drážke pomocou aretačnej upínacej skrutky.

Použitie:

Vhodné najmä na upínanie plochých komponentov.

Rozsah balenia:

Ocelová skrutka 1 ks, upínací kotúč 1 ks.

Technický opis

Závit M	M6
Upínacia sila	3,4 kN
maximálny ťahovací moment	8,5 Nm
Dráha výstredníka S_1	1 mm
Výška disku H	4,8 mm
Vnútorňý šesťhranný disk SW_1	4 mm

Šesthranný disk SW	16 mm
Dížka L	23,2 mm
SW ₂	3 mm
maximálny ťahovací moment aretačnej skrutky	7,7 Nm
Druh produktu	Upínacia svorka s excentrom