




Upínacia svorka s excentrom, Menovitý rozmer T-drážky: 18mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370009 18
GTIN	4046368509324
Trieda položky	37M

Popis

Prevedenie:

- Nízke nároky na priestor, preto málo rušivých kontúr.
- Upínanie obrobkov akéhokoľvek tvaru.
- Šesťhranný mosadzný kotúč s ocelovou excentrickou skrutkou.
- Upevnenie v T-drážke pomocou aretačnej upínacej skrutky.

Použitie:

Vhodné najmä na upínanie plochých komponentov.

Rozsah balenia:

Oceľová skrutka 1 ks, upínací kotúč 1 ks.

Technický opis

Šesťhranný disk SW	25 mm
Vnútorň šesťhranný disk SW ₁	8 mm
Závit M	M12
maximálny ťahovací moment	61 Nm
Upínacia sila	18 kN

Dráha výstředníka S_1	2 mm
Výška disku H	9,5 mm
SW_2	6 mm
Délka L	34,7 mm
maximální uťahovací moment aretační skrutky	55 Nm
Druh produktu	Upínacia svorka s excentrom