




Upínacia svorka s excentrom, Menovitý rozmer T-drážky: 14mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370009 14
GTIN	4046368509287
Trieda položky	37M

Popis

Prevedenie:

- Nízke nároky na priestor, preto málo rušivých kontúr.
- Upínanie obrobkov akéhokoľvek tvaru.
- Šesťhranný mosadzný kotúč s ocelovou excentrickou skrutkou.
- Upevnenie v T-drážke pomocou aretačnej upínacej skrutky.

Použitie:

Vhodné najmä na upínanie plochých komponentov.

Rozsah balenia:

Oceľová skrutka 1 ks, upínací kotúč 1 ks.

Technický opis

Vnútorňý šesťhranný disk SW ₁	7 mm
Upínacia sila	9 kN
Výška disku H	6,4 mm
maximálny ťahovací moment	28 Nm
Šesťhranný disk SW	21 mm
Závit M	M10

Dráha výstředníka S_1	1,6 mm
SW_2	5 mm
Délka L	30,5 mm
maximální uťahovací moment aretačnej skrutky	35 Nm
Druh produktu	Upínacia svorka s excentrom