




## Upínacia svorka s excentrom, Menovitý rozmer T-drážky: 10mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370009 10
GTIN	4046368509249
Trieda položky	37M

### Popis

#### Prevedenie:

- Nízke nároky na priestor, preto málo rušivých kontúr.
- Upínanie obrobkov akéhokoľvek tvaru.
- Šesťhranný mosadzný kotúč s ocelovou excentrickou skrutkou.
- Upevnenie v T-drážke pomocou aretačnej upínacej skrutky.

#### Použitie:

Vhodné najmä na upínanie plochých komponentov.

#### Rozsah balenia:

Oceľová skrutka 1 ks, upínací kotúč 1 ks.

### Technický opis

Dráha výstredníka $S_1$	1 mm
Upínacia sila	3,4 kN
Vnútorň šesťhranný disk $SW_1$	4 mm
maximálny ťahovací moment	8,5 Nm
Šesťhranný disk SW	16 mm

Výška disku H	4,8 mm
Závit M	M6
SW <sub>2</sub>	3 mm
Dĺžka L	23,2 mm
maximálny ťahovací moment aretačnej skrutky	7,7 Nm
Druh produktu	Upínacia svorka s excentrom