




Upínacia svorka s excentrom, Menovitý rozmer T-drážky: 22mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370009 22
GTIN	4046368509362
Trieda položky	37M

Popis

Prevedenie:

- Nízke nároky na priestor, preto málo rušivých kontúr.
- Upínanie obrobkov akéhokoľvek tvaru.
- Šesťhranný mosadzný kotúč s ocelovou excentrickou skrutkou.
- Upevnenie v T-drážke pomocou aretačnej upínacej skrutky.

Použitie:

Vhodné najmä na upínanie plochých komponentov.

Rozsah balenia:

Ocelová skrutka 1 ks, upínací kotúč 1 ks.

Technický opis

Dráha výstredníka S_1	2,5 mm
Šesťhranný disk SW	30 mm
Závit M	M16
Výška disku H	12,7 mm
maximálny ťahovací moment	135 Nm

Upínacia sila	27 kN
Vnútorý šesťhranný disk SW ₁	12 mm
Dĺžka L	44,3 mm
SW ₂	6 mm
maximálny ťahovací moment aretačnej skrutky	55 Nm
Druh produktu	Upínacia svorka s excentrom