

Garant**Členkové topánky antracit/čierna Bezpečnostné členkové šnurovacie topánky comfort ESD, S3 W1, Veľkosť obuvi EÚ: 44****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	092074 44
GTIN	4062406400569
Trieda položky	01S

Popis**Prevedenie:**

Bezpečnostná obuv GARANT comfort spája najvyššie možné pohodlie počas nosenia s moderným dizajnom. Inovatívne a vysokokvalitné materiály, ako aj veľmi vysoká kvalita spracovania „Made in Germany“ zaručujú najvyššiu ochranu pri minimálnej hmotnosti. Rôzne šírky a metóda výroby pomocou preštikovania tvoria „pravý“ systém s viacerými šírkami a vytvárajú tak ideálne riešenie pre rôzne šírky chodidiel. Dôsledné uplatňovanie ergonomických zásad a vymeniteľné, od hmotnosti závislé tlmenie výrazne znižujú zaťaženie kolien a chrbta, a tým významne prispievajú k dlhodobému zdraviu.

- **Vrchný materiál z ľahkého, ale odolného mikrovlákná.**
- **Priedušná funkčná podšívka.**
- **Praktický pohodlný Heel-Puller GARANT na jednoduché a rýchle obúvanie.**
- **Pohodlná stielka GARANT s odpružením závislým od hmotnosti.**
- **Podrážka GARANT comfort TPU.**
- **Ochrana pred elektrostatickým výbojom (ESD).**

Vysoké topánky v bezšvovom vyhotovení. Jazyk proti prachu. Ochrana proti prenikaniu vody.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Upozornenie:

- **Pohodlné vložky do topánok GARANT s tlmením závislým od hmotnosti: 092864 (mäkká), 092865 (stredná), 092866 (tvrdá).**

- **Velkosti 36 – 39 sa dodávajú s mäkkým tlmením, veľkosti 40 – 45 so stredným tlmením a veľkosti 46 – 48 s tvrdým tlmením.**
- **Zodpovedajúce šnúry GARANT pre šnurovacie topánky: 092855 120, rýchchloupínanie sandálov: 092856 55 (veľ. 36 – 41) a 092856 65 (veľ. 42 – 48).**

Široké vyhotovenie W2 pod č. 092075.

Technický opis

Veľkosť obuvi EÚ	44
Materiál ochranej hlavice špičky	Hliník
Vlastnosť	tlmenie Vario®
Trieda ochrany	S3
Odolnosť proti prieniku	Textil
Norma	Vložky typovo odskúšané podľa DGUV pravidlo 191
Pohlavie	pánske
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Druh produktu	Bezpečnostné čizmy