

Garant**Členkové topánky antracit/čierna Bezpečnostné členkové šnurovacie topánky comfort ESD, S3 W1, Veľkosť obuvi EÚ: 37****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	092074 37
GTIN	4062406400491
Trieda položky	01S

Popis**Prevedenie:**

Bezpečnostná obuv GARANT comfort spája najvyššie možné pohodlie počas nosenia s moderným dizajnom. Inovatívne a vysokokvalitné materiály, ako aj veľmi vysoká kvalita spracovania „Made in Germany“ zaručujú najvyššiu ochranu pri minimálnej hmotnosti. Rôzne šírky a metóda výroby pomocou preštikovania tvoria „pravý“ systém s viacerými šírkami a vytvárajú tak ideálne riešenie pre rôzne šírky chodidiel. Dôsledné uplatňovanie ergonomických zásad a vymeniteľné, od hmotnosti závislé tlmenie výrazne znižujú zaťaženie kolien a chrbta, a tým významne prispievajú k dlhodobému zdraviu.

- **Vrchný materiál z ľahkého, ale odolného mikrovlákná.**
- **Priedušná funkčná podšívka.**
- **Praktický pohodlný Heel-Puller GARANT na jednoduché a rýchle obúvanie.**
- **Pohodlná stielka GARANT s odpružením závislým od hmotnosti.**
- **Podrážka GARANT comfort TPU.**
- **Ochrana pred elektrostatickým výbojom (ESD).**

Vysoké topánky v bezšvovom vyhotovení. Jazyk proti prachu. Ochrana proti prenikaniu vody.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Upozornenie:

- **Pohodlné vložky do topánok GARANT s tlmením závislým od hmotnosti: 092864 (mäkká), 092865 (stredná), 092866 (tvrdá).**

- **Velkosti 36 – 39 sa dodávajú s mäkkým tlmením, veľkosti 40 – 45 so stredným tlmením a veľkosti 46 – 48 s tvrdým tlmením.**
- **Zodpovedajúce šnúry GARANT pre šnurovacie topánky: 092855 120, rýchchloupínanie sandálov: 092856 55 (veľ. 36 – 41) a 092856 65 (veľ. 42 – 48).**

Široké vyhotovenie W2 pod č. 092075.

Technický opis

Pohlavie	pánske
Norma	Vložky typovo odskúšané podľa DGUV pravidlo 191
Trieda ochrany	S3
Materiál ochranej hlavice špičky	Hliník
Veľkosť obuvi EÚ	37
Vlastnosť	tlmenie Vario®
Odolnosť proti prieniku	Textil
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Druh produktu	Bezpečnostné čizmy