

**Garant****XDPW 070308 SR, HB7525, Typ: ST1400**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212927 ST1400
GTIN	4045197812568
Trieda položky	21A

## Popis

### Upozornenie:

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

## Technický opis

Typ	ST1400
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	1,58 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XDPW 070308 SR
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HB7525
Rezný materiál	HM
maximálna hĺbka rezu $a_{p \max}$	0,85 mm
Posuv $f_z$ na zub	0,65 mm
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	P
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		