

Garant**XDPW 09T308 SR, HB7525, Typ: ST1400**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212949 ST1400
GTIN	4045197812612
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Technický opis

Programovací polomer pri $a_{p \max}$	1,99 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XDPW 070308 SR
Typ	ST1400
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HB7525
Rezný materiál	HM
maximálna hĺbka rezu $a_{p \max}$	1,15 mm
Posuv f_z na zub	0,79 mm
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	160	P
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		