

Garant**XDPT 09T308 ER, HB7720, Typ: HART**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212952 HART
GTIN	4045197812629
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Technický opis

Typ	TVRDÁ
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	1,99 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XDPT 09T308 ER
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HB7720
Rezný materiál	HM
maximálna hĺbka rezu $a_{p \max}$	1,15 mm
Posuv f_z na zub	0,43 mm
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
TOOLOX 44	vhodný	140	H
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		