

**Garant****XDPT 120408 ER, HB7720, Typ: HART**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212978 HART
GTIN	4045197812674
Trieda položky	21A

## Popis

### Upozornenie:

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ 

## Technický opis

Typ	TVRDÁ
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	2,6 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XDPT 120408 ER
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HB7720
Rezný materiál	HM
maximálna hĺbka rezu $a_{p \max}$	1,8 mm
Posuv $f_z$ na zub	0,57 mm
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
TOOLOX 44	vhodný	140	H
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		