


**Garant****XDPW 120408 SR, HB7720, Typ: HART**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212982 HART
GTIN	4045197812681
Trieda položky	21A

## Popis

### Upozornenie:

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ 

## Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XDPW 120408 SR
Typ	TVRDÁ
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	2,6 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HB7720
Rezný materiál	HM
maximálna hĺbka rezu $a_{p \max}$	1,8 mm
Posuv $f_z$ na zub	0,57 mm
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 50 HRC	vhodný	100	H
Oceľ < 55 HRC	vhodný	80	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	50	H
mokrú maximum	podmienené vhodné		
suché	vhodný		