

RIHETEC

**Dýza na chladiace médium MiniKD s guľovou prípojkou, Typ × dĺžka trubice:  
12X70****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319470 12X70
GTIN	4260711110443
Trieda položky	33C

**Popis****Prevedenie:**

Na cielené chladenie alebo mazanie na reznej hrane, príp. odvádzanie triesok.

Vyhotovenie z ušľachtilej ocele, flexibilná rúrka sa môže zahnúť k reznej hrane. Maximálny tlak do 10 bar.

Špeciálne pre kompaktné VDI a BMT držiaky **s otvorom na chladiaci prostriedok**.

MiniKD bola vyvinutá špeciálne na použitie v kompaktných VDI držiakoch, je však vhodná aj na mnohé iné držiaky nástrojov s externým chladením. Vyznačuje sa jednoduchou manipuláciou a výborne nastaviteľnou rúrkou chladiacej kvapaliny. Montáž je veľmi jednoduchá.

**Popis:**

MiniKD je dýza na chladiaci prostriedok a pozostáva z guľôčky z ušľachtilej ocele, príp. závitú a rúrky z flexibilného spojivového materiálu. Diely sú spolu pevne spojené.

**Upozornenie:**

Zodpovedajúce závitové adaptéry a nastavce pozri 319476 alebo 319477.

**Technický opis**

Typ	MiniKD
Ø guľ	12 mm
Prevedenie	Guľôčková hlava
Dĺžka rúry	70 mm
Ø prietok rúry	4 mm
Vnútorne chladenie	áno

Druh produktu

Dýza na chladiace médium