

Plochý upínací magnet bez závitů, SmCo₅, Ø: 32mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVCE**

Číslo objednávky	085920 32
GTIN	2050000965227
Trieda položky	08Q

Popis**Prevedenie:**

- **Odolný voči teplotám maximálne do 200 °C.**
- **Pozinkovaný povrch, magnetické jadro zo samária kobaltu (SmCo₅).**
- **Odtienený plochý upínací magnet s 3 až 6-krát vyššou príľnavosťou v porovnaní s tvrdými feritovými magnetmi.**

Použitie:

Pre upínanie, montáž, inštaláciu nalisovaním, nalepením a naliatím.

Technický opis

Menovitá prídržná sila	220 N
Ø	32 mm
maximálna tepelná odolnosť	200 °C
Hmotnosť	40 g
Výška	7 mm
Materiál povrch	pozinkované
Materiál magnetické jadro	SmCo ₅
Druh produktu	Plochý upínací magnet

