

RIHETEC

Dýza na chladiace médium MiniKD so závitovou prípojkou, Typ × dĺžka trubice: M5X50



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	319471 M5X50
GTIN	4260711110320
Trieda položky	33C

Popis

Prevedenie:

Na cielené chladenie alebo mazanie na reznej hrane, príp. odvádzanie triesok.

Vyhotovenie z ušľachtilej ocele, flexibilná rúrka sa môže zahnúť k reznej hrane. Maximálny tlak do 10 bar.

Špeciálne pre kompaktné VDI a BMT držiaky **so závitovou prípojkou**.

MiniKD bola vyvinutá špeciálne na použitie v kompaktných VDI držiakoch, je však vhodná aj na mnohé iné držiaky nástrojov s externým chladením. Vyznačuje sa jednoduchou manipuláciou a výborne nastaviteľnou rúrkou chladiacej kvapaliny. Montáž je veľmi jednoduchá.

Popis:

MiniKD je dýza na chladiaci prostriedok a pozostáva z guľôčky z ušľachtilej ocele, príp. závitú a rúrky z flexibilného spojivového materiálu. Diely sú spolu pevne spojené.

Upozornenie:

Zodpovedajúce závitové adaptéry a nastavce pozri 319476 alebo 319477.

Technický opis

Typ	MiniKD
Prevedenie	Závit
Pripojovací závit	M5
Dĺžka rúry	50 mm
Ø prietok rúry	4 mm
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Dýza na chladiace médium

